



# naderingsschakelaar SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Artikelnummer: 562515

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen AC	3 VA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	10 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Kabellengte	1 m
Kabeleigenschap	Standaard
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	vastgeschroefd van boven in de gleuf in te plaatsen
Productgewicht	13,6 g
Materiaal behuizing	PA
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP67