


koppeling EAMC-16-20-4-6

Artikelnummer: 562673

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	4 mm
Opnamediameter 2	6 mm
Grootte	16
Nominale lengte	20 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,28 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	0,7 Nm
Productgewicht	8 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform