

Basisventiel



VOFC-L-M52-M-FG14-F9-A

Artikelnummer: 562868

Einde productie

FESTO

Einde productie. Niet gebruiken voor nieuwe projecten. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	40 mm
normaal nominaal debiet	750 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Hard zuigerspoelventiel
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	6 mm
Afdichtingsprincipe	hard
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Safety Integrity Level (SIL)	tot SIL 2 high demand mode Product kan worden gebruikt in SRP/CS tot SIL 2 Low Demand
Debiet Kv beluchting	0,65 m ³ /h
Debiet Kv ontluchting	0,65 m ³ /h
Schakeltijd uit	40 ms
Schakeltijd in	24 ms
Inschakelduur	100%
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Mediumtemperatuur	-25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Productgewicht	620 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	NAMUR gatenpatroon
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium Bedekt met hard Ematal