

# magneetspoel

## VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

Artikelnummer: 562898

FESTO

voor ankersysteem F10, kabelschroefkoppeling metrisch, 110 V DC en AC, inkapseling, verhoogde veiligheid.



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb II T6, T5
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA Staal