


magneetspoel

VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

Artikelnummer: 562904

FESTO

voor ankersysteem F10, metrische kabelschroefkoppeling, 110 V DC en AC, drukvaste behuizing.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Soort bediening | elektrisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Schakelpositie-indicator | nee |
| Inschakelduur | 100 % |
| Isolatiemateriaalklasse | H |
| Spoeleigenschappen | 110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,5 VA 110 V DC: 2,5 W |
| Toegelaten spanningsschommelingen | -15 % / +10 % |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116 |
| ATEX-categorie Gas | II 2G |
| ATEX-categorie Stof | II 2D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db |
| Explosieveilige omgevingstemperatuur | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Productgewicht | 1.700 g |
| Elektrische aansluiting | Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal magneetspoel | aluminiumlegering Grijs ijzer |