

magneetspoel

VACC-S18-35-A1-3A

Artikelnummer: 562909

FESTO

voor ankersysteem F10, aansluitschema A, volgens EN 175 301, 230 V AC / 50-60 Hz.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA Staal