


stekker voor netvoeding NECU-M-PPG5-C1

Artikelnummer: 563059

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61984
Elektrische aansluiting	AIDA Push-pull 5-polig te assembleren Contactdoos / veertrekklem
Stekker codering	op contact 2 en 5
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	16 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Toegelaten kabeldiameter	9 ... 13 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 ... 2,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 100 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Material housing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Kleur behuizing	zilver
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Koperlegering vernikkeld en verguld