



# zwaai aandrijving DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AL-FW

Artikelnummer: 563344  
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie, met justeerbare eindpositiedemping en  
spelingcompenserende tandwieloverbrenging. Persluchtaansluiting links.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-20 /+ 6 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	0,8 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	12,5 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,004 kgm <sup>2</sup>
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal aandrijfjas	Affineerstaal
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium