


smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/2-QB-3/8-U

Artikelnummer: 564846

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QB-3/8
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Soort bediening	manueel
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
normaal nominaal debiet in smoorrichting	41,8 cfm
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	32,2 ... 42,7 cfm
Omgevingstemperatuur	32 ... 140 °F
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-13,8 ... 116 Psi
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	59,7 cfm
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	59,7 ... 62,1 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	32 ... 140 °F
Max. aandraaimoment	20,7 ft-lbf
Productgewicht	3,85 oz
Materiaal inschroeftap	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	Messing vernikkeld
Materiaal losring	POM
Materiaal gekartelde kop	Messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	Messing vernikkeld
Materiaal zwaai-aansluiting	PBT-versterkt