



waterafscheider MS6-LWS-1/4-U-V

Artikelnummer: 564868

FESTO

Condensaataftap via volautomatisch condensatieafvoerventiel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Centrifugale scheiderv
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Graad van condensafscheiding	99 %
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	2.400 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	820 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminumlegering
Materiaal scherm	PA