


koppeling

EAMC-30-32-10-11

Artikelnummer: 565008

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Opnamediameter 1 | 10 mm |
| Opnamediameter 2 | 11 mm |
| Grootte | 30 |
| Nominale lengte | 32 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 8.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 5,87 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 12,5 Nm |
| Productgewicht | 48 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |