


aansluitkabel NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Artikelnummer: 565289

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	4-40UNC
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	389 g
Elektrische aansluiting	44-polig Contactdoos Sub-D
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	0,86 A
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Min. kabelbuigradius	95 mm
Kabeldiameter	9,6 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,5 mm
Kabelmontage	40x0,14
Beschermingsgraad	IP65 IP67 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal stekkercontact	brons verguld