


klemmenstrook NECU-L3G8-C1-IS

Artikelnummer: 565711

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	100
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	33 g
Elektrische aansluiting	8-polig Veertrekklem Stekker recht
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	12 A
Stootspanningsweerstand	4 kV
Aansluitingdoorsnede	0,2 ... 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	blauw
Materiaal stekkercontact	Koperlegering vertind