


meetmodule CPX-CMIX-M1-1

Artikelnummer: 567417

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose
Bestand tegen kortsluiting	ja
Toestelspecifieke diagnose	Onderspanningsmodules Meetsysteem onderspanning via locale 7-segmentendisplay
Max. aantal modules	9
Display	Zevensegmentdisplay
Statusindicatie	LED geel = PL (Power Last) LED rood = error
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Netuitvaloverbrugging	10 ms
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	80 mA
Toelating	C-Tick
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	140 g
Assen per reeks	1
Aantal asreeksen	1
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting Control Interface	Contactdoos M9 5-polig
Control-Interface	digitaal CAN-bus met Festo protocol
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt