


l-insteekschroefkoppeling QBLF-10-32-UNF-1/4-U

Artikelnummer: 567764

FESTO

360° oriënteerbaar, inwendige schroefdraad met buitenzeskant.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	0,118 "
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	L-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,106 ft-lbf
Productgewicht	0,413 oz
Soort bevestiging	Buitenzeskant 1/2
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige draad 10-32 UNF-2B
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 1/4 "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld PBT
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij