

Kunststofslang PUN-H-5/32-SI-150-CB

Artikelnummer: 567938

FESTO

geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig).
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Buitendiameter inch | 5/32 |
| Debietrelevante buigradius | 0,052 Fuß |
| Min. buigradius | 0,02 Fuß |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -14,4 ... 145 Psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Food safety | volgens fabrikantenverklaring |
| Omgevingstemperatuur | -31 ... 145 °F |
| Productgewicht volgens lengte | 0,09 oz/ft |
| Kleur | zilver |
| Shore-hardheid | D 52 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform vrij van koper en PTFE |
| Informatie materiaal slang | TPE-U(PU) |