

# Kunststofslang

## PUN-H-5/32-GE-150-CB

Artikelnummer: 567970

FESTO

geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig).  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



### Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Buitendiameter inch              | 5/32                                    |
| Debietrelevante buigradius       | 0,052 Fuß                               |
| Min. buigradius                  | 0,02 Fuß                                |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -14,4 ... 145 Psi                       |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Food safety                      | volgens fabrikantenverklaring           |
| Omgevingstemperatuur             | -31 ... 145 °F                          |
| Productgewicht volgens lengte    | 0,09 oz/ft                              |
| Kleur                            | geel                                    |
| Shore-hardheid                   | D 52 +/-3                               |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform<br>vrij van koper en PTFE  |
| Informatie materiaal slang       | TPE-U(PU)                               |