


aansluitstrip VABM-B6-E-N12-8-M1

Artikelnummer: 568183

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	21 mm
Max. aantal ventielplaatsen	8
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	2 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	1.150 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/2-14
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering