

# kunststofslang PEN-3/8-SW-150-CB

Artikelnummer: 569885

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen  
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	3/8
Debietrelevante buigradius	0,131 ft
Min. buigradius	0,088 ft
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Testcondities slang	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-22 ... 140 °F
Productgewicht volgens lengte	0,376 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 3/8"
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE