

kunststofslang PLN-5/8-NT-150-CB

Artikelnummer: 569903

FESTO

hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	5/8
Debietrelevante buigradius	0,311 ft
Min. buigradius	0,197 ft
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 203 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-22 ... 176 °F
Productgewicht volgens lengte	0,881 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor insteekkoppeling buitendiameter 5/8"
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE