

kunststofslang PLN-1/4-SW-150-CB

Artikelnummer: 569907

FESTO

hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	1/4
Debietrelevante buigradius	0,105 ft
Min. buigradius	0,039 ft
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 203 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Omgevingstemperatuur	-22 ... 176 °F
Productgewicht volgens lengte	0,18 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 1/4"
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE