


# elektrische aansluitplaat CAPC-F1-E-M12

Artikelnummer: 570042

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Veldbusinterface	2 x M12 stekker, 5-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Maximale stroomvoeding	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	85 g
Kabellengte	20 m
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA