



# tussenplaat VABF-S4-1-S

Artikelnummer: 570851

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Breedte                                    | 26 mm  |
| Gebaseerd op norm                          | ISO 15407-2  |
| Inbouwpositie                              | willekeurig  |
| Bedrijfsdruk Mpa                           | 0,3 ... 1 MPa  |
| Werkdruk                                   | 3 ... 10 bar   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning                             |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)   | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium    | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)         |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 0 - geen corrosieweerstand                                     |
| LABS-conformiteit                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Beschermingsgraad                          | IP65<br>NEMA 4   |
| Omgevingstemperatuur                       | -5 ... 50 °C   |
| Productgewicht                             | 295 g  |
| Type bevestiging hoogteverbinding          | op verbindingsplaat<br>op individuele aansluitplaat            |
| Aansluiting stuurlucht 14                  | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-2                |
| Pneumatische aansluiting 1                 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-2                |
| Pneumatische aansluiting 4                 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-2                |
| Pneumatische aansluiting 5                 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-2                |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform   |
| Materiaal plaat                            | aluminiumlegering  |