


stekker FBS-SCRJ-PP-GS

Artikelnummer: 571017

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Productgewicht	60 g
Opmerking veldbusinterface	PROFINET LWL
Specificatie Ethernet-kabel	Lichtgeleiders Polymeervezel 980/1000µm Individuele aderdiameter: 2,2 mm
Toegelaten kabeldiameter	6,5 ... 9,5 mm
Beschermingsgraad	IP65 IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Materiaal dichtingen	NBR TPE