


geleidingsas ELFR-...-55- -

Artikelnummer: 571437

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 1.500 mm
Grootte	55
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	1 ... 3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	38,3E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iz	41,18E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	300 N
Max. kracht Fz	300 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	10 N
Richtwaarde loopprestatie	5.000 km
Toeslag massafactor per 10 mm slag	0 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	4.550 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	77 g
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd