

# Kunststofslang PAN-M-8X1-NT

Artikelnummer: 572087

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8 mm
Debietrelevante buigradius	50 mm
Binnendiameter	6 mm
Min. buigradius	35 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 26 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-60 ... 100 °C
Productgewicht volgens lengte	0,022 kg/m
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 65 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	Polyamide 12