


Kunststofslang PAN-M-4X0,75-GN-500

Artikelnummer: 572092

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 mm
Debietrelevante buigradius	15 mm
Binnendiameter	2,5 mm
Min. buigradius	10 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 42 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-60 ... 100 °C
Productgewicht volgens lengte	0,008 kg/m
Kleur	groen
Shore-hardheid	D 65 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	Polyamide 12