


t-insteekschroefkoppeling QBMTL-10-32-UNF-1/8-U

Artikelnummer: 572295

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Mini |
| Nominale diameter | 0,098 " |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | L-vorm, extra steekaansluiting langs |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 13,775 ... 145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 1,106 ft-lbf |
| Productgewicht | 0,071 oz |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant 5/16 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad 10-32 UNF-2A |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 1/8" |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | messing vernikkeld PBT |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |