


Vaste smoring VMPA1-FT-NW1.2-10

Artikelnummer: 572548

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Ventielfunctie | Smoorfunctie |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| normaal nominaal debiet in smoorrichting | 52 ... 58 l/min |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Nominale diameter | 1,2 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 40 °C |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 0,06 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal holle schroef | aluminiumlegering |