

# Kunststofslang PU-4-SW

Artikelnummer: 5733

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.  
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



## Informatieblad

| Kenmerk                              | Waarde                                   |
|--------------------------------------|--|
| Buitendiameter                       | 6,1 mm                                   |
| Debietrelevante buigradius           | 20 mm                                    |
| Binnendiameter                       | 4 mm                                     |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 10 bar                         |
| Bedrijfsmedium                       | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Omgevingstemperatuur                 | -35 ... 60 °C                            |
| Toelating                            | TÜV                                      |
| Productgewicht volgens lengte        | 0,021 kg/m                               |
| Kleur                                | zwart                                    |
| Shore-hardheid                       | D 52 +/-3                                |
| Materiaal - tip                      | vrij van koper en PTFE<br>RoHS conform   |
| Materiaal - informatie slang         | TPE-U(PU)                                |