

aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-12-GR

Artikelnummer: 573496

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 16 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 12 |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.767 g |
| Aansluiting hulpstuurlucht 12/14 | M5 |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |