

aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-9-GR

Artikelnummer: 573505

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	16 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	9
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	ISO klasse 6
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	1.344 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering