


# pneumatische aansluiting VABA-S6-1-X2-D

Artikelnummer: 573613

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Interface ventieleilanden	Type 44, VTSA
Diagnose	Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	16 bij bistabiele ventielen 32 bij monostabiele ventielen
LED displays	1 groepsdiagnose Kanaalstatus op ventielen
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Monitoring module
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per ventieluitgang
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 15 mA (stroomtoevoer elektronica) Typ. 50 mA (last spanningsvoorziening ventielen)
Maximale stroomtoevoer per kanaal	0,2 A
Maximale reststroom per module	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentieelscheiding kanaal - interne bus	Ja, voor extra stroomvoorziening
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	590 g
Elektrische sturing	Veldbus
Elektrische aansluiting	via CPX
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium