

pneumatisch ventiel VUWG-L10-P53E-M7

Artikelnummer: 573827

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 ontlucht
Soort bediening	pneumatisch
Ventielgrootte	10 mm
normaal nominaal debiet	320 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Rastermaat	10,5 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Dekking (overlapping)	onbepaalde overlapping
Stuurdruk	3 ... 10 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Schakeltijd uit	25 ms
Schakeltijd in	8 ms
Schakeltijd om	11 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	48 g
Soort bevestiging	op PR-rail met doorgangsboring naar keuze:
Aansluiting stuur lucht 12	M5
Aansluiting stuur lucht 14	M5
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	M7
Pneumatische aansluiting 4	M7
Pneumatische aansluiting 5	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	HNBR NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd