

aansluitstrip

VABM-L1-18W-G38-10

Artikelnummer: 574475

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	19 mm
Max. aantal ventielplaatsen	16
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	1,18 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	3 Nm
Productgewicht	1.523 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering