


# multipoolverdeler NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Artikelnummer: 574587

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	24 mm
Hoogte	23 mm
Lengte	113 mm
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED groen
Statusindicatie	LED geel
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	74 g
Elektrische aansluiting 1	Contactdoos recht, M8, 3-polig
Elektrische aansluiting 2	Stekker recht, M12, 8-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	3 A
Stroombelastbaarheid per slot	2 A
Beschermingsgraad	IP68
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Kleur behuizing	grijs
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal stekkercontact	vernikkeld en verguld
Materiaal contactdoos	messing vernikkeld