


stekker NECU-S1W9-C2-APB

Artikelnummer: 574589

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	4-40 UNC-2B
Productgewicht	57,48 g
Veldbusinterface	Sub-D, 9-polig, contactdoos
Elektrische aansluiting 1	Stekker Sub-D, 9-polig
Elektrische aansluiting 2	IDC-klem
Baudsnelheid	12 Mbit/s
toegelaten kabeldiameter	8 mm
Toegeleaten kabeldiameter	8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,08 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	75 % bij 25 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	pc-versterkt