



verticale ontluichtingsplaat VABF-L1-P7A13-M7

Artikelnummer: 574594

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	10,5 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,45 Nm
Productgewicht	220 g
Pneumatische aansluiting 3	M7
Pneumatische aansluiting 5	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal plaat	aluminiumlegering