


stoppercilinder DFSP-Q-20-20-PR-PA

Artikelnummer: 576095

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 20 mm |
| Zuigerdiameter | 20 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | enkelwerkend trekkend |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang met rol Profielbuis met borging tegen verdraaiing |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | zuigerstang met borging tegen verdraaiing |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | afgevlakte zuigerstang |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,16 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 1,6 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang | 840 N |
| Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen | 200 N |
| Max. taktfrequentie | 5 Hz |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring met inwendige schroefdraad met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal flens schroef | verzinkt staal |
| Materiaal deksel | aluminumlegering geanodiseerd |
| Materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal rol | verzinkt staal |
| Materiaal cilinderbuis | aluminumlegering glad geanodiseerd |