

p-aansluitprofiel VABM-B10-20-N38-3-P53

Artikelnummer: 576376

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 22 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 268 g |
| Soort bevestiging | met bevestigingsbeugel |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |