

# aansluitplaat VMPAC-AP-14-SP-1

Artikelnummer: 576576

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                 |
|----------------------------------|--|
| Breedte                          | 32,8 mm                                |
| Lengte                           | 169 mm                                 |
| Rastermaat                       | 26,8 mm                                |
| Max. aantal ventielplaatsen      | 1                                      |
| Werkdruk                         | -0,9 ... 8 bar                         |
| Stuurdruk                        | 3 ... 8 bar                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B2-L                         |
| Omgevingstemperatuur             | -5 ... 50 °C                           |
| Productgewicht                   | 160 g                                  |
| Pneumatische aansluiting 1       | G1/4                                   |
| Pneumatische aansluiting 2       | G1/4                                   |
| Pneumatische aansluiting 3       | G1/4                                   |
| Pneumatische aansluiting 4       | G1/4                                   |
| Pneumatische aansluiting 5       | G1/4                                   |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                           |
| Materiaal behuizing              | PA-versterkt                           |