



verbindingskabel NEBV-C-S7WA44HS-K-5-N-LE36-S10

Artikelnummer: 577377

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 47100
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	900 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	44
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	36
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC met dichting
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	36
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ent	0,86 A
Aardverbinding	niet beschikbaar
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 39 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 115 mm
Kabeldiameter	9,6 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	36x0,25
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Bijzondere kenmerken	reinigingsvriendelijk
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	grijs
Materiaal schroeven	roestvrij staal
Materiaal dichtingen	EPDM
Materiaal stekkercontact	Brons verguld
Materiaal isoleerkous	PVC