

# sluitschroef NPQH-BK-G14-P10

Artikelnummer: 578407

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Sluitschroef
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 2 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 20 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 290 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	NSF C0523185
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Geschikt voor levensmiddelen	zie conformiteitsverklaring NSF/ANSI 169
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Nominaal aandraaimoment	7,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	8,9 g
Soort bevestiging	Binnenzeskant SW6
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, chemisch vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting	FPM