

Inschakelventiel MS6-EE-3/8-V24

Artikelnummer: 595268

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	6
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	Elektrisch
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Handbediening	Vergrendelend Schakelend
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Overlapping	Positieve overdekking
C-waarde	22 l/sbar
b-waarde	0.5
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	5500 l/min
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,5 W
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel

Functie	Waarde
Productgewicht	740 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Stuurluchttoevoer	intern
Elektrische aansluiting	Conform EN 175301-803
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium