

afsluitkap CV-PK-6-B

Artikelnummer: 6215

FESTO

voor kunststofslang-schroefkoppelingen en opsteeknippels.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 8 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal kap	TPE-U(PU)