


t-verdeelstuk FCK-3-PK-4-KU

Artikelnummer: 6274

FESTO

Polymeeruitvoering.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Nominale diameter | 3,4 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | T-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | POM |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal connector | POM |