



# EN-poort ZK-PK-3

Artikelnummer: 6685

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	EN-functie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	120 l/min
Werkdruk	1,6 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	Messing POM
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale diameter	2,4 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	10 g
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR