

stoterventiel



V-5-1/4-B

Artikelnummer: 6809

FESTO

onbediend gesloten.

Dit type is ook geschikt voor vacuüm. Vacuümaansluiting aan 1 (P).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	550 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	7 mm
Soort sturing	direct
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	182 N
Productgewicht	240 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium