


# meervoudige contrastekker KDFV-32-B

Artikelnummer: 7565

FESTO

voor meervoudige koppeling van kunststofslangen met 2, 3 en 4 mm.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4 mm
Werkdruk	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	131 g
Max. aansluitingen	32
Pneumatische aansluiting	PK-2 PK-3 PK-4
Kleur	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform