


# tandwielkast EMGC-40-P-G35-SEC-67

Artikelnummer: 8000602

Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                 |
|------------------------------------|------------------------|
| Flensgrootte overbrenging          | 40 mm                  |
| Flensgrootte motor                 | 67 mm                  |
| Torsiespeling                      | 0,67 deg               |
| Type overbrenging                  | Planetaire overbrening |
| overbrengingsratio                 | 35:1                   |
| Max. ingangssnelheid               | 6.000 1/min            |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging   | -20 ... 90 °C          |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-zone III     |
| Beschermingsgraad                  | IP54                   |
| Continu uitgangsdraaimoment        | 14 Nm                  |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 0,04 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. uitgangsdraaimoment           | 17,5 Nm                |
| Max. rendement                     | 92 %                   |
| Torsiestijfheid                    | 0,85 Nm/arcmin         |
| Productgewicht                     | 550 g                  |
| Interface code, motor out          | 40G                    |
| Interface code, motor in           | 67A                    |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform           |